




## Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



### Bestelldaten

Bestellnummer	260086 HBT020
GTIN	4062406256937
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

CCMT 09T304 HBT020 Sorte: HBT020  
Spanbrecher: PF  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,4 - 2 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	PF
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Sorte	HBT020
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Beschichtung	TiCN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen