



## Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130



### Bestelldaten

Bestellnummer	260086 HBT130
GTIN	4062406256920
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

CCMT 09T304 HBT130 Sorte: HBT130  
 Spanbrecher: MF  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

### Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HBT130
Beschichtung	TiCN
Hauptanwendung	M

Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Spanbrecher	MF
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 1 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen