



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	260088 HBT130
GTIN	4062406256944
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CCMT 120404 HBT130 Sorte: HBT130
 Spanbrecher: MF
 Schnitttiefe a_p : 0,1 - 1 mm
 Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HBT130
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	MF

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Beschichtung	TiCN
Hauptanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen