



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	260211 HBT020
GTIN	4062406256999
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CCMT 09T304 HBT020 Sorte: HBT020
 Spanbrecher: PM
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Vorschub f : 0,12 - 0,3 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PM
Beschichtung	TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Sorte	HBT020
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen