



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	260213 HBT130
GTIN	4062406257002
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CCMT 09T308 HBT130 Sorte: HBT130
Spanbrecher: MM
Schnitttiefe a_p : 0,3 - 3 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Beschichtung	TiCN

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Sorte	HBT130
Spanbrecher	MM
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen