




Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	260219 HBT130
GTIN	4062406257026
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CCMT 120404 HBT130 Sorte: HBT130
Spanbrecher: MM
Schnitttiefe a_p : 0,3 - 3 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	MM
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Beschichtung	TiCN
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404

Sorte	HBT130
Schnitttiefe a_p	0,3 - 3 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen