




## Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



### Bestelldaten

Bestellnummer	260378 HBT020
GTIN	4062406257095
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

DCMT 11T304 HBT020 Sorte: HBT020

Spanbrecher: PF

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

### Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	PF
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HBT020
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen