

HOLEX**Pro Drill Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischacht, für
Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, Ø DC: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	235005 16
GTIN	4062406253059
Artikelklasse	22L

Beschreibung**Ausführung:**

HOLEX Pro Drill Wendepplatten-Vollbohrer kombiniert Kosteneffizienz mit technisch ausgereifter Leistungsfähigkeit.

Auch bei herausfordernden Bohrsituationen bis 4xD einsetzbar.

Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,25 mm

Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 235030 – 235082.

Es werden sowohl SOMT-Wendepplatten für den äußeren WPL-Sitz als auch XOMT-Wendepplatten für den inneren WPL-Sitz benötigt.

Lieferumfang:

Mit Wendepplattenschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT05T204 / XOMT05T204
Schaft-Ø D _s	20 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Nenn-Ø D	16
Serie	Pro Drill
Wendepplattenschrauben-Set	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Nutzlänge L ₁	51 mm

Schaftlänge L_s	50 mm
Gesamtlänge L	117 mm
Maximale Verstellgrenze V_{max}	0,25 mm
Auskraglänge L_A	67 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ISO 9766
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

6 mm-Klingefür Torx® Torx®-Profil TX6	659922 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200