

Garant
VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für multidirektionale Faserrichtung DIN 6535 HA, Diamant, Ø DC m7: 5,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	122512 5,5
GTIN	4062406349035
Artikelklasse	11Y

Beschreibung
Ausführung:

Mit **kristalliner Diamantbeschichtung sp³** der neuesten Generation, für die prozessichere Bearbeitung von **Faserverbundstoffen, GFK, CFK und Graphit. Mit 90°-Spitzenwinkel** und Spezialgeometrie **zur Vermeidung von Delamination.**

Mit Führungsfase für multidirektionalen Faserverlauf.

Hinweis:

Spannutenlänge $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Lieferbar in **1/100-Abmessungen** gemäß Tabelle.

Bitte Mindestbestimmungen bei konfigurierbaren Größen beachten:

Ø-Bereich 1,01 – 2,99 mm: **10 Stück**

Ø-Bereich 3,01 – 9,99 mm: **5 Stück**

Ø-Bereich 10,01 – 11,99 mm: **3 Stück**

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	82 mm
Toleranz Nenn-Ø	m7
Ø-Bereich (1/100-Abmessung) konfigurierbar	5,01 - 5,99 mm
Nenn-Ø D _c	5,5 mm
Vorschub f in GFK CFK	0,11 mm/U
Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø D _s	6 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	35,8 mm

Spannutenlänge L_c	44 mm
Schafttoleranz	h6
Beschichtung	Diamant
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Ausführung	5xD
Spitzenwinkel	90 Grad
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	nein
Farbring	schwarz
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
PMMA Acryl	bedingt geeignet	150 m/min	N
PE-HD	bedingt geeignet	140 m/min	N
PA 66	bedingt geeignet	130 m/min	N
PEEK	bedingt geeignet	120 m/min	N
PF 31	bedingt geeignet	100 m/min	N
PVDF GF20	geeignet	110 m/min	N
POM GF25	geeignet	100 m/min	N
PA 66 GF30	geeignet	90 m/min	N
PEEK GF30	geeignet	80 m/min	N
PTFE CF25	geeignet	90 m/min	N
PEEK CF30	geeignet	80 m/min	N
Hybride	geeignet		
GFK, CFK	geeignet	100 m/min	N
Graphit	geeignet	340 m/min	N
nass maximal	bedingt geeignet		

trocken	geeignet
Luft	geeignet