



Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	260508 HBT020
GTIN	4062406257378
Artikelklasse	22D

Beschreibung

DCMT 11T308 HBT020 Sorte: HBT020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,12 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HBT020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Beschichtung	TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Spanbrecher	PM
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen