



Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	260508 HBT130
GTIN	4062406257361
Artikelklasse	22D

Beschreibung

DCMT 11T308 HBT130 Sorte: HBT130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Spanbrecher	MM
Sorte	HBT130

Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen