



## Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



### Bestelldaten

Bestellnummer	260507 HBT020
GTIN	4062406257354
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

DCMT 11T304 HBT020 Sorte: HBT020  
Spanbrecher: PM  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

### Technische Beschreibung

Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Vorschub $f$	0,12 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	PM

Beschichtung	TiCN
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Produktart	Wendescheidplatte zum Drehen