




Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	260758 HBT020
GTIN	4062406257392
Artikelklasse	22D

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Sorte	HBT020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Schnitttiefe a_p	0,4 - 1,5 mm

Beschichtung	TiCN
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen