



## Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



### Bestelldaten

Bestellnummer	260795 HBT130
GTIN	4062406257446
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

SCMT 120408 HBT130 Eckenradius: 0,8 mm  
Sorte: HBT130  
Spanbrecher: MM  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Beschichtung	TiCN
Sorte	HBT130
Vorschub $f$	0,05 - 0,35 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Schneidstoff	HM
Spanbrecher	MM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen