



## Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



### Bestelldaten

Bestellnummer	260793 HBT130
GTIN	4062406257422
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

SCMT 120404 HBT130 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HBT130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

### Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Spanbrecher	MM

Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HBT130
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Beschichtung	TiCN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen