




Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	260968 HBT020
GTIN	4062406257491
Artikelklasse	22D

Beschreibung

TCMT 16T304 HBT020 Sorte: HBT020
Spanbrecher: PF
Schnitttiefe a_p : 0,4 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,4 - 1,5 mm
Sorte	HBT020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Schneidstoff	HM

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen