



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	250093 HBT130
GTIN	4062406256081
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CNMG 120408 HBT130 Sorte: HBT130

Spanbrecher: MF

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,45 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Spanbrecher	MF
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm

Beschichtung	TiCN
Sorte	HBT130
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen