




Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	261019 HBT020
GTIN	4062406257552
Artikelklasse	22D

Beschreibung

TCMT 16T308 HBT020 Sorte: HBT020
 Spanbrecher: PM
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Vorschub f : 0,12 - 0,3 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	3

Sorte	HBT020
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen