



## Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130



### Bestelldaten

Bestellnummer	261186 HBT130
GTIN	4062406257569
Artikelklasse	22D

### Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 1 mm
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Sorte	HBT130
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Spanbrecher	MF
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Beschichtung	TiCN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen