




Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Artikelklasse	22D

Beschreibung

DNMG 110404 HBT020 Sorte: HBT020
Spanbrecher: PF
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PF
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HBT020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Hauptanwendung	P
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen