



## Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



### Bestelldaten

Bestellnummer	261188 HBT020
GTIN	4062406257590
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

VBMT 160404 HBT020 Sorte: HBT020  
Spanbrecher: PF  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	PF
Sorte	HBT020
Beschichtung	TiCN

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen