

**Dreh-Wendeschneidplatte VCMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	261386 HBT020
GTIN	4062406257675
Artikelklasse	22D

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,4 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Sorte	HBT020
Beschichtung	TiCN

Spanbrecher	PF
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen