

Garant
**eco-Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links,
Schaft- / Plattengröße: 20/12mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250009 20/12
GTIN	4045197808936
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DCLNR/L 2020K12

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Funktionsbreite L₄: 26 mm

Kopflänge L₁: 29 mm

Gesamtlänge L: 125 mm

Unterlegplatte: 259033 2

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	DCLNR/L 2020K12
Kopflänge L ₁	29 mm
Funktionsbreite L ₄	26 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..

Unterlegplatte	259033 2
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 8
Schraube für Unterlegplatte	259027 2
Plattengröße	12 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 2	259033 2
Pratzeneinheit	259511
Schraube für Unterlegplatte	259612
Unterlegplatte	259224
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Pratzeneinheit Typ 8	259036 8
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	259027 2