



Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	250668 HBT020
GTIN	4062406256319
Artikelklasse	22D

Beschreibung

DNMG 150604 HBT020 Sorte: HBT020
 Spanbrecher: PF
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Spanbrecher	PF
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HBT020

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen