

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 16/11mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250600 16/11
GTIN	4045197808950
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DDJNR/L 1616H11

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1104..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 22 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 33 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Unterlegplatte: 269007 1

**Technische Beschreibung**

Pratze, Schraube, Feder	259036 8
Kopflänge L <sub>1</sub>	33 mm
ISO-Code Halter	DDJNR/L 1616H11
Schaftgröße	16 mm

passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	22 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Plattengröße	11 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 3
Unterlegplatte	269007 1
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 1	269007 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Unterlegplatte	269070
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259027 3
Schraube für Unterlegplatte	259613