

HEDI

Maschinen- / Arbeitsplatzleuchte, Typ: 9LED-BR



Bestelldaten

Bestellnummer	081300 9LED-BR
GTIN	4003644022540
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, universell einsetzbare Leuchten zum Anschluss an 250 V/ 50 Hz mit Ein- / Aus-Schalter, 3 m Gummianschlussleitung.

Robuster, langer, ummantelter Metallgelenkschlauch für freie Beweglichkeit des Lampenkopfs bei hoher Positionsstabilität. Werkbankleuchte mit **3 Helligkeitsstufen** für optimierte Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Innovatives Design erlaubt Begutachtung des Objektes von oben durch die Leuchte, verlängerte 600 mm Flexwelle.

Norm:

Hochwertige, universell einsetzbare Leuchten zum Anschluss an 250 V/ 50 Hz mit Ein- / Aus-Schalter, 3 m Gummianschlussleitung.

· **Robuster, langer, ummantelter Metallgelenkschlauch.**

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive Leuchtmittel, mit **starkem Haftmagnet, Schraubzwinde 50 mm und Befestigungsschrauben** für Maschinen-, Tisch-, Wand- oder Deckenbefestigung.

IP-Schutzart: IP 20

Lichtleistung: 9 W

Lichtstrom: 514 lm

Anschlusskabel Länge: 3 m

Technische Beschreibung

Leuchtmittel	LED
Leuchtmittel austauschbar	nein
ATEX-Zone	keine
Energieversorgung	Netzbetrieben
Anschlusskabel Länge	3 m
Nennspannung	230 V
Lichtleistung	9 W
Abstrahlwinkel	100 Grad
IP-Schutzart	IP 20
Lichtstrom	514 lm
Produktart	Arbeitsplatzleuchte