

Garant**ESD-Steck-Anbauregal, Tiefe 500 mm, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 972515 2000 |
| GTIN | 4062406256494 |
| Artikelklasse | 911 |

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25 mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit nicht leitfähigen Kunststoff-Endkappen. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Bedingt durch die hohe Seitenstabilität sind keine Diagonalstreben zur Stabilisierung notwendig. Fachböden sind **ESD-pulverbeschichtet**. Eine verzinkte Feder an jedem Fachboden stellt eine sichere Kontaktierung zum angebrachten Erdungspunkt her.

Lieferumfang:

Inklusive ESD-Erdungskabel.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherheit erforderlich.**
- **Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.**

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------|
| Fachboden Breite lichtetes Maß | 900 mm |
| maximale Feldlast | 900 kg |
| Aufbaumaß Grundregal Breite | 975 mm |
| Fachboden Breite | 946 mm |
| Anzahl Fachboden | 4 |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 120 kg |
| Fachboden Stärke | 38 mm |
| Höhenverstellung im Raster | 40 mm |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD |
| Produktnamensattribut | Tiefe 500 mm |
| Produktart | Fachbodenregal |