



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



### Bestelldaten

Bestellnummer	250784 HBT130
GTIN	4062406256401
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

DNMG 150608 HBT130 Sorte: HBT130  
Spanbrecher: MM  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Sorte	HBT130
Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,8 mm

Spanbrecher	MM
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen