



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



### Bestelldaten

Bestellnummer	250783 HBT130
GTIN	4062406256388
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

DNMG 150604 HBT130 Sorte: HBT130  
 Spanbrecher: MM  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M

Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Spanbrecher	MM
Beschichtung	TiCN
Sorte	HBT130
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen