

KERN**Kranwaage Typ HCD, maximaler Wägebereich: 300kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479434 300
GTIN	4045761214170
Artikelklasse	47D

Beschreibung**Ausführung:**

LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung zum bequemen Ablesen auch aus großen Entfernungen. Data-Hold-Funktion zum Halten des Anzeigewertes.
Hohe Mobilität durch leichte stabile Bauweise. Betriebsdauer des Akkus ca. 20 Stunden.

Lieferumfang:

Inklusive Funkfernbedienung mit 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3. Waage inklusive 4 Batterien Nr. 081561 LR6.

Technische Beschreibung

Ablesung	100 g
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Gehäuse Tiefe	79 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Gehäuse Breite	194 mm

Fehlergrenze vom Maximalwert	0,2 %
Gesamtlänge	276 mm
Gehäuse Höhe	97 mm
Nettogewicht	1,1 kg
maximaler Wägebereich	300 kg
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung	ja
Haltewert-Taste	ja
Batterie-Betriebsdauer	20 h
Produktart	Hänge-/Kranwaage

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------