




## Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte: HBT020



### Bestelldaten

Bestellnummer	251396 HBT020
GTIN	4062406256623
Artikelklasse	22D

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	1,8 - 6 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,2 - 0,6 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Sorte	HBT020
Beschichtung	TiCN
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	PR
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 260 m/min

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen