



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	251565 HBT020
GTIN	4062406256685
Artikelklasse	22D

Beschreibung

TNMG 160408 HBT020 Sorte: HBT020
 Spanbrecher: PM
 Schnitttiefe a_p : 0,8 - 5 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,45 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 280 m/min

Technische Beschreibung

Beschichtung	TiCN
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HBT020
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Spanbrecher	PM
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen