



Kompakt-Bolzenschneider CoBolt® mit Schneidenaussparung, ganze Länge: 160mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 731752 160 |
| GTIN | 4003773084587 |
| Artikelklasse | 73F |

Beschreibung

Ausführung:

Durch spezielle Hebelübersetzung hohe Schnittleistung bei relativ geringem Kraftaufwand. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC).

Zange schwarz atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen, Schneiden mit Aussparung.

Verwendung:

Für Drähte bis 2000 N/mm² Zugfestigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| für Stahldraht weich bis Ø | 5,3 mm |
| für Stahldraht mittelhart bis Ø | 4,4 mm |
| ganze Länge | 160 mm |
| für Pianodraht bis Ø | 3 mm |
| Schneide | gehärtet |
| Griff | mit Kunststoff überzogen |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Elektrostahl |
| Oberfläche | schwarz atramentiert |
| Produktart | schneidende Zange |

