



Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	251772 HBT130
GTIN	4062406256692
Artikelklasse	22D

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	MF
Beschichtung	TiCN

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Sorte	HBT130
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen