


**Garant****Kraftspannfutter mit Sicherungsfunktion, HSK-A 100, Ø D1: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	305560 12
GTIN	4062406261245
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Zentrische Werkzeugspannung mit optimaler Rundlaufgenauigkeit.**
- **Integrierte Längeneinstellschraube.**
- **Innere Kühlmittelzufuhr.**

**Vorteil:**

Schnelle und einfache Sicherung gegen Herausziehen des Fräasers über die HB (Weldon)-Fläche. Formschlüssige Verbindung zwischen Fräser und Aufnahme. Kompakte, schwingungsoptimierte Kontur.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und HB-Fläche. Bestens geeignet für schwere Zerspanung (HPC, TPC).

**Lieferumfang:**

Inklusive Spannmutter.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Zerspanungsstrategie: HPC

Auskraglänge A-Maß: 99 mm

Spannzangenaußen-Ø D: 40 mm

Spannkraft bis: 430 N·m

passender Hakenschlüssel Nr. 628400: 40/42

**Technische Beschreibung**

passender Hakenschlüssel Nr. 628400	40/42
Spannzangenaußen-Ø D	40 mm
Auskraglänge A-Maß	99 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Spannkraft bis	430 N·m
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

---

## Zubehör

HSK-Kühlmittelrohr für HSK 100	309880 100
--------------------------------	------------