



## Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130



### Bestelldaten

Bestellnummer	251939 HBT130
GTIN	4062406256777
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

WNMG 080404 HBT130 Sorte: HBT130

Spanbrecher: MF

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	MF
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Beschichtung	TiCN
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HBT130
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen