

Garant**Kraftspannfutter mit Sicherungsfunktion, SK 50, Ø D1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	300767 16
GTIN	4062406261221
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.
- Zentrische Werkzeugspannung mit optimaler Rundlaufgenauigkeit.
- Integrierte Längeneinstellschraube.
- Innere Kühlmittelzufuhr.

Vorteil:

Schnelle und einfache Sicherung gegen Herausziehen des Fräasers über die HB (Weldon)-Fläche. Formschlüssige Verbindung zwischen Fräser und Aufnahme. Kompakte, schwingungsoptimierte Kontur.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und HB-Fläche. Bestens geeignet für schwere Zerspanung (HPC, TPC).

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Hinweis:

Nuten in der Spannbohrung dienen nicht der Kühlmittelübergabe. Kühlmittelzufuhr nur direkt durch das Werkzeug möglich.

Zerspanungsstrategie: HPC

Auskraglänge A-Maß: 77 mm

Spannzangenaußen-Ø D: 45 mm

Spannkraft bis: 520 N·m

passender Hakenschlüssel Nr. 628400: 45/50

Technische Beschreibung

Spannkraft bis	520 N·m
Auskraglänge A-Maß	77 mm
Spannzangenaußen-Ø D	45 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	45/50
Aufnahme	SK 50
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

Zubehör

Hakenschlüssel mit Nase für Muttern-Außen-Ø 45/50 mm	628400 45/50
--	--------------