




Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	252094 HBT020
GTIN	4062406256845
Artikelklasse	22D

Beschreibung

WNMG 080404 HBT020 Sorte: HBT020
Spanbrecher: PM
Schnitttiefe a_p : 0,8 - 5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 280 m/min

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Sorte	HBT020
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Beschichtung	TiCN
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Spanbrecher	PM
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen