




## Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



### Bestelldaten

Bestellnummer	252093 HBT130
GTIN	4062406256814
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

WNMG 060408 HBT130 Sorte: HBT130  
Spanbrecher: MM  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Beschichtung	TiCN
Vorschub $f$	0,12 - 0,45 mm/U

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Spanbrecher	MM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	M
Sorte	HBT130
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen