

Garant**Kraftspannfutter mit Sicherungsfunktion, SK 50, Ø D1: 12mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 300767 12 |
| GTIN | 4062406261214 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung**Ausführung:**

- **Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Zentrische Werkzeugspannung mit optimaler Rundlaufgenauigkeit.**
- **Integrierte Längeneinstellschraube.**
- **Innere Kühlmittelzufuhr.**

Vorteil:

Schnelle und einfache Sicherung gegen Herausziehen des Fräasers über die HB (Weldon)-Fläche. Formschlüssige Verbindung zwischen Fräser und Aufnahme. Kompakte, schwingungsoptimierte Kontur.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und HB-Fläche. Bestens geeignet für schwere Zerspanung (HPC, TPC).

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Hinweis:

Nuten in der Spannbohrung dienen nicht der Kühlmittelübergabe. Kühlmittelzufuhr nur direkt durch das Werkzeug möglich.

Zerspanungsstrategie: HPC

Auskraglänge A-Maß: 74 mm

Spannzangenaußen-Ø D: 40 mm

Spannkraft bis: 430 N·m

passender Hakenschlüssel Nr. 628400: 40/42

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Spannzangenaußen-Ø D | 40 mm |
| passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 40/42 |
| Auskraglänge A-Maß | 74 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 12 mm |
| Spannkraft bis | 430 N·m |
| Aufnahme | SK 50 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 |
| Form | AD |
| Innenkühlung | ja |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Kraftspannfutter |

Zubehör

| | |
|--|--------------|
| Hakenschlüssel mit Nase für Muttern-Außen-Ø 40/42 mm | 628400 40/42 |
|--|--------------|