




## Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



### Bestelldaten

Bestellnummer	252094 HBT130
GTIN	4062406256838
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

WNMG 080404 HBT130 Sorte: HBT130  
 Spanbrecher: MM  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

### Technische Beschreibung

Sorte	HBT130
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 m/min

Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen