



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	252093 HBT020
GTIN	4062406256821
Artikelklasse	22D

Beschreibung

WNMG 060408 HBT020 Sorte: HBT020
Spanbrecher: PM
Schnitttiefe a_p : 0,8 - 5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 280 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
Sorte	HBT020

Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Beschichtung	TiCN
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Spanbrecher	PM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen