

**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schruppbearbeitung, Sorte: HBT130****Bestelldaten**

Bestellnummer	252224 HBT130
GTIN	4062406256876
Artikelklasse	22D

Technische Beschreibung

Spanbrecher	MR
Schnitttiefe a_p	2 - 6 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 180 m/min
Schneidstoff	HM
Sorte	HBT130
Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Vorschub f	0,15 - 0,55 mm/U

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen