



## Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130



### Bestelldaten

Bestellnummer	260084 HBT130
GTIN	4062406256906
Artikelklasse	22D

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	MF
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Beschichtung	TiCN
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 220 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HBT130

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen