




Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	260088 HBT020
GTIN	4062406256951
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CCMT 120404 HBT020 Sorte: HBT020
 Spanbrecher: PF
 Schnitttiefe a_p : 0,4 - 2 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PF
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Sorte	HBT020
Beschichtung	TiCN
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen