



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	260221 HBT020
GTIN	4062406257057
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CCMT 120408 HBT020 Sorte: HBT020
Spanbrecher: PM
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,12 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	PM
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Beschichtung	TiCN

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Sorte	HBT020
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen