




Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	260219 HBT020
GTIN	4062406257033
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CCMT 120404 HBT020 Sorte: HBT020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,12 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Beschichtung	TiCN
Spanbrecher	PM
Sorte	HBT020
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen