



Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	260376 HBT130
GTIN	4062406257064
Artikelklasse	22D

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	MF
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Beschichtung	TiCN
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Sorte	HBT130
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen