

**Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260376 HBT020
GTIN	4062406257071
Artikelklasse	22D

**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PF
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 330 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Sorte	HBT020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen