

3M**VHB™ Klebeband, grau, BreitexLänge (mmxm): 19X3****Bestelldaten**

Bestellnummer	083786 19X3
GTIN	4054596233782
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Das **3M™ GPH-110GF** besteht aus einem anpassungsfähigen Schaumstoffkern und widersteht hohen Temperaturen. Es dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken, haltbaren und dauerhaften Verbindung.

Hinweis:

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar. Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Länge	3 m
temperaturbeständig bis	150 - 230 °C
Klebebandart	doppelseitig
Lager Luftfeuchtigkeit	40 - 65 %
Stärke	1,1 mm
Breite	19 mm
Farbe	grau

Mindesthaltbarkeit	24 Monat
Lagertemperatur	16 - 25 °C
Klebkraft auf Stahl	3,7 N/mm
Herstellerbezeichnung	GPH-110GF
Klebmasse	Acrylat
Material Abdeckung	Silikonisierter PE Film
Produktnamensattribut	grau
Produktart	Klebeband